

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1.1/16-12
GTIN	4062406044442
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 26,99 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 25 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	2,117 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	26,99 mm
Varren nelikulmio □	16 mm
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	160 mm

Kierteen syvyys	67,5 mm
Kierrettä/ tuuma	12
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Alkureiän Ø	25 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.1/16-12 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi