

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.1/16-20**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 1.1/16-20
GTIN	4062406042172
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 26,988 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 25,8 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	25,8 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteennousu	1,27 mm
Kierteen Ø	26,988 mm
Standardi	DIN 376

varren $\varnothing D_s$	20 mm
Kierteen syvyys	54 mm
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio $\square$	16 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.1/16-20 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi