


Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1/2-12

Tilaustiedot

Tilausnumero	130036 1/2-12
GTIN	4062406041656
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

 varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 10,75 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	25,4 mm
Kierteen Ø	12,7 mm
varren Ø D _s	11 mm
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	2,117 mm
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	9 mm
Alkureiän Ø	10,75 mm

Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	12
Kokonaispituus L	110 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1/2-12 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi