

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/2-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1.1/2-20
GTIN	4062406044879
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 36,89 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	32 mm
Varren nelikulmio □	24 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Kokonaispituus L	200 mm

Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteen syvyys	95,25 mm
Alkureiän Ø	36,89 mm
Kierteen Ø	38,1 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.1/2-20 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi