

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 11/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 11/16-20
GTIN	4062406041823
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 17,462 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 16,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,27 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	11 mm
Kierteen syvyys	34,92 mm

Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteen Ø	17,462 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Alkureiän Ø	16,25 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	11/16-20 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi