



Laser-etäisyysmittauslaite DISTO™, Tyyppi: D2



Tilaustiedot

Tilausnumero	465550 D2
GTIN	7640110696347
Tuoteluokka	47C

Kuvaus

Malli:

Iskunkestävä muovikotelo, helppokäyttöinen symbolinäppäimistö. Laadukas **Leica-lasioptiikka**, erittäin lämmönkestävä ja tukeva **magneesiumkuori**. Valaistu ja kääntyvä värinäyttö takaa ihanteellisen luettavuuden. Power Range Technologie™ mittauksiin **150 m asti ilman kohdelevyä**. Laserluokka 2, tarkastettu ISO 16331-1 -standardin mukaisesti. Pieni ja kätevä laser-etäisyysmittari sisätiloihin.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Suojalaukku ja rannelenkki. Mukana 2x paristo nro 081561 koko LR3.

Huomautus:

Tiedonsiirto Bluetooth® Smart -tekniikan kautta myös älypuhelimella Leica "DISTO™ Plan" -sovelluksen avulla (Android versiosta 4.3 alkaen, Apple mallista iPhone 4s alkaen). Luonnosten laatiminen käy helposti.

Tekninen kuvaus

Paino	100 g
Epäsuora mittaus (Pythagoraan lause)	kyllä
Pituus	116 mm
Korkeus	26 mm
IP-suojaluokka	IP 54
Kantama	100 m
Yhteen-/vähennyslasku	kyllä
Viimeisten mittausten haku	kyllä
Minimi- ja maksimimittaus	kyllä
Leveys	44 mm
Pintojen ja määrien lasku	kyllä
Virtalähde	081561 LR3
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Monitoiminen päätykappale	kyllä
Mittaustarkkuus	± 1,5 mm
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Sarja	DISTO™
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Laserluokka - IEC 825-1	2
Tuotetyyppi	Etäisyysmittari

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
-------------------------------------------------------	------------