

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/8-7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1.1/8-7
GTIN	4062406044541
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 7

Kierteen Ø: 28,575 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 24,87 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	3,629 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	180 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	71,44 mm
Kierteen Ø	28,575 mm

Alkureiän Ø	24,87 mm
Varren nelikulmio □	18 mm
Kierrettä/ tuuma	7
varren Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	1.1/8-7 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi