

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.13/16-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1.13/16-8
GTIN	4062406045241
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 46,04 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 43 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	250 mm
Kierteennousu	3,175 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	115,1 mm
Lastuava aine	HSS E

Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	8
Kierteen Ø	46,04 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	43 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.13/16-8 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi