

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.3/4-8**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 1.3/4-8
GTIN	4062406042950
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 44,45 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 41,4 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	29 mm
Alkureiän Ø	41,4 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	44,45 mm
Kierteen syvyys	88,9 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm

Terien lkm Z	4
Kierteennousu	3,175 mm
Kierrettä/ tuuma	8
Kokonaispituus L	220 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.3/4-8 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi