

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 7/8-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 7/8-20
GTIN	4062406041984
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 22,23 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 21,15 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteen Ø	22,23 mm
Lastu-urien määrä	3

Kierteen syvyys	66,69 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	21,15 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	7/8-20 UNEF LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi