

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1/4-27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 1/4-27
GTIN	4062406041304
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,45 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	7 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	5,45 mm
Kierteennousu	0,94 mm
Kierrettä/ tuuma	27
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Kierteen syvyys	19,05 mm

Standardi	DIN 371
Kierteen Ø	6,35 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	80 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1/4-27 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi