

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 2-16

Tilaustiedot

Tilausnumero	130036 2-16
GTIN	4062406043148
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

 varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 49,3 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	250 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteen syvyys	101,6 mm
Kierteen Ø	50,8 mm
Alkureiän Ø	49,3 mm
Lastu-urien määrä	4
varren Ø D _s	40 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	32 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,588 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	2-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi