

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 3/4-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 3/4-20
GTIN	4062406041878
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 18 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	11 mm
Kierteen syvyys	57,15 mm
Kierteen Ø	19,05 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,27 mm
varren Ø D _s	14 mm

Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	18 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	20
Kokonaispituus L	125 mm
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	3/4-20 UNEF LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi