

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.1-64****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130036 NO.1-64 |
| GTIN | 4062406040970 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 64

Kierteen Ø: 1,85 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|----------|
| Terien lkm Z | 2 |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierteennousu | 0,399 mm |
| Alkureiän Ø | 1,5 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 64 |
| Kierteen syvyys | 5,55 mm |
| Kokonaispituus L | 45 mm |

| | |
|-----------------------------|--|
| varren $\varnothing D_s$ | 2,8 mm |
| Varren nelikulmio \square | 2,1 mm |
| Kierteen \varnothing | 1,85 mm |
| Standardi | DIN 371 |
| Lastu-urien määrä | 2 |
| Kierretyyppi | UNC-LH |
| Kierteen koko | 1-64 UNC LH |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |