

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.4-40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 NO.4-40
GTIN	4062406041038
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 2,85 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,27 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	2,85 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Kierteen syvyys	8,55 mm
Standardi	DIN 371
Kierrettä/ tuuma	40
Kierteennousu	0,635 mm
Varren nelikulmio □	2,7 mm

Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	2,27 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierrettyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	4-40 UNC LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi