

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 13/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 13/16-12
GTIN	4062406041953
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 20,638 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 18,6 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	20,638 mm
Kierteen syvyys	41,3 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	18,6 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Lastuava aine	HSS E

Varren nelikulmio □	14,5 mm
varren $\varnothing D_s$	18 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	2,117 mm
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	13/16-12 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi