

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.3/16-20****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 130036 1.3/16-20 |
| GTIN | 4062406042318 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 30,162 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 28,97 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|-----------|
| Alkureiän Ø | 28,97 mm |
| Standardi | DIN 376 |
| Kierrettä/ tuuma | 20 |
| Lastu-urien määrä | 4 |
| Kierteen Ø | 30,162 mm |
| Terien lkm Z | 4 |
| Varren nelikulmio □ | 18 mm |

| | |
|--------------------------|--|
| varren $\varnothing D_s$ | 22 mm |
| Kierteen syvyys | 60,32 mm |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kokonaispituus L | 180 mm |
| Kierteennousu | 1,27 mm |
| Kierretyyppi | UN-LH |
| Kierteen koko | 1.3/16-20 UN LH |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |