

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.7/8-18**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 1.7/8-18
GTIN	4062406043025
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 47,625 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 46,35 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierrettä/ tuuma	18
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	250 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	47,625 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Kierteennousu	1,411 mm

Kierteen syvyys	95,25 mm
Alkureiän Ø	46,35 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1.7/8-18 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi