

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.5/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 1.5/16-20
GTIN	4062406042448
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 33,338 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 32,15 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	33,338 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,27 mm
varren Ø D _s	28 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	66,69 mm

Varren nelikulmio □	22 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Alkureiän Ø	32,15 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.5/16-20 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi