

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.1-72****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 NO.1-72
GTIN	4062406040963
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 72

Kierteen Ø: 1,85 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,55 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	2,8 mm
Kokonaispituus L	45 mm
Kierteen Ø	1,85 mm
Kierrettä/ tuuma	72
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	2

Kierteennousu	0,353 mm
Alkureiän Ø	1,55 mm
Terien lkm Z	2
Kierteen syvyys	5,55 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	1-72 UNF LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi