

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.9/16-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1.9/16-16
GTIN	4062406044978
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 39,688 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 38,2 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	200 mm
Varren nelikulmio □	24 mm
varren Ø D _s	32 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	38,2 mm

Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	99,22 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	39,688 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.9/16-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi