

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 7/8-27****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130036 7/8-27 |
| GTIN | 4062406041960 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 22,23 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 21,4 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|---------|
| Varren nelikulmio □ | 14,5 mm |
| Lastuava aine | HSS E |
| Alkureiän Ø | 21,4 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 27 |
| Kierteennousu | 0,94 mm |
| varren Ø D _s | 18 mm |
| Standardi | DIN 376 |

| | |
|-----------------------|--|
| Terien lkm Z | 3 |
| Kokonaispituus L | 140 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kierteen Ø | 22,23 mm |
| Kierteen syvyys | 66,69 mm |
| Kierretyyppi | UNS-LH |
| Kierteen koko | 7/8-27 UNS LH |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |