

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 5/16-20****Tilastiedot**

Tilausnumero	130036 5/16-20
GTIN	4062406041397
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 7,94 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 6,7 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	23,82 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	8 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	90 mm
Kierteen Ø	7,94 mm

Alkureiän Ø	6,7 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	6,2 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	5/16-20 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi