

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.5/8-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1.5/8-14
GTIN	4062406045043
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 41,275 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 39,5 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	24 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Kierteen syvyys	103,19 mm
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	41,275 mm
Alkureiän Ø	39,5 mm

Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	200 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Terien lkm Z	4
varren $\varnothing D_s$	32 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.5/8-14 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi