

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1-16
GTIN	4062406044367
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 23,9 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	16 mm
Alkureiän Ø	23,9 mm
varren Ø D _s	20 mm
Kierteen syvyys	63,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	1,588 mm

Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	25,4 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	160 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi