

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.5-40****Tilastiedot**

Tilausnumero	130036 NO.5-40
GTIN	4062406041052
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 3,18 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D_s: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,59 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	3,18 mm
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	2,7 mm
Kierteennousu	0,635 mm
varren Ø D _s	3,5 mm
Kierteen syvyys	9,54 mm

Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	40
Alkureiän Ø	2,59 mm
Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	56 mm
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	5-40 UNC LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi