

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 5/8-18**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 5/8-18
GTIN	4062406041762
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 15,88 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 14,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteenousu	1,411 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3

Kokonaispituus L	110 mm
Alkureiän Ø	14,5 mm
Kierteen Ø	15,88 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Kierteen syvyys	47,64 mm
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	5/8-18 UNF LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi