

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.5/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1.5/8-16
GTIN	4062406045036
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 41,275 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 39,8 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	39,8 mm
Kierteen syvyys	103,19 mm
varren Ø D _s	32 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Varren nelikulmio □	24 mm
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E

Kierteen Ø	41,275 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,588 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.5/8-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi