

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1/4-36****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 1/4-36
GTIN	4062406041274
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 36

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,7 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	80 mm
varren Ø D _s	7 mm
Kierrettä/ tuuma	36
Kierteen Ø	6,35 mm
Kierteen syvyys	19,05 mm
Terien lkm Z	3

Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	5,7 mm
Kierteennousu	0,706 mm
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1/4-36 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi