

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1/2-16**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	130036 1/2-16
GTIN	4062406041625
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 11,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	110 mm
Alkureiän Ø	11,2 mm
Kierteen Ø	12,7 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteennousu	1,588 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3

Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	25,4 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	9 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1/2-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi