

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1/2-27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1/2-27
GTIN	4062406043827
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 11,85 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	12,7 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Alkureiän Ø	11,85 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	31,75 mm
varren Ø D _s	11 mm

Kierteennousu	0,94 mm
Kierrettä/ tuuma	27
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1/2-27 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi