

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.10-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 NO.10-24
GTIN	4062406041168
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 4,83 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 3,82 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	1,058 mm
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kierteen syvyys	14,49 mm

Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	4,83 mm
Alkureiän Ø	3,82 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 371
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	10-24 UNC LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi