

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 7/16-28****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 7/16-28
GTIN	4062406041502
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 28

Kierteen Ø: 11,11 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,35 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,907 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio □	7 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	33,33 mm
varren Ø D _s	9 mm

Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	28
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteen Ø	11,11 mm
Alkureiän Ø	10,35 mm
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	7/16-28 UNEF LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi