

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.5-44****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 NO.5-44
GTIN	4062406041045
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 44

Kierteen Ø: 3,18 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D_s: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,7 mm

Tekninen kuvaus

Kierteenousu	0,577 mm
varren Ø D _s	3,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	9,54 mm
Kierrettä/ tuuma	44
Kokonaispituus L	56 mm
Kierteen Ø	3,18 mm

Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371
Varren nelikulmio □	2,7 mm
Alkureiän Ø	2,7 mm
Terien lkm Z	3
Kierrettyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	5-44 UNF LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi