

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1/4-48****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1/4-48
GTIN	4062406043490
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 48

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,85 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	15,9 mm
Alkureiän Ø	5,85 mm
Kierrettä/ tuuma	48
varren Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	0,529 mm
Lastu-urien määrä	3

Kokonaispituus L	80 mm
Kierteen Ø	6,35 mm
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 371
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1/4-48 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi