

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 5/8-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 5/8-20
GTIN	4062406041755
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 15,88 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 14,67 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	15,88 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Kokonaispituus L	110 mm
varren Ø D _s	12 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	3

Alkureiän Ø	14,67 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteennousu	1,27 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	47,64 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	5/8-20 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi