

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 2-8**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 2-8
GTIN	4062406043186
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 47,8 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	47,8 mm
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	101,6 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Varren nelikulmio □	32 mm
Kierteen Ø	50,8 mm

Kierteennousu	3,175 mm
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	8
varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	2-8 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi