

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/8-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1.1/8-14
GTIN	4062406044503
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 28,575 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 27 mm

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio □	18 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Kierteen syvyys	71,44 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,814 mm
Kierteen Ø	28,575 mm

Kierrettä/ tuuma	14
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	27 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.1/8-14 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi