

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1/2-28****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1/2-28
GTIN	4062406043810
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 28

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 11,8 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	11 mm
Alkureiän Ø	11,8 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	28
Kierteen syvyys	31,75 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	9 mm
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteen Ø	12,7 mm
Kierteennousu	0,907 mm
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	1/2-28 UNEF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi