

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1-20
GTIN	4062406044343
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 24,3 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteennousu	1,27 mm
Kierteen syvyys	63,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Kierteen Ø	25,4 mm

Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	16 mm
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	160 mm
Alkureiän Ø	24,3 mm
Kierrettyyppi	UNEF
Kierteen koko	1-20 UNEF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi