

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.6-32****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130036 NO.6-32 |
| GTIN         | 4062406041076  |
| Tuoteluokka  | 10N            |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 3,51 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 4 mm

Varren nelikulmio □: 3 mm

Alkureiän Ø: 2,77 mm

**Tekninen kuvaus**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Alkureiän Ø       | 2,77 mm  |
| Lastu-urien määrä | 3        |
| Kierteen syvyys   | 10,53 mm |
| Terien lkm Z      | 3        |
| Kokonaispituus L  | 56 mm    |
| Kierrettä/ tuuma  | 32       |
| Lastuava aine     | HSS E    |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| varren $\varnothing D_s$    | 4 mm                                     |
| Varren nelikulmio $\square$ | 3 mm                                     |
| Kierteennousu               | 0,794 mm                                 |
| Kierteen $\varnothing$      | 3,51 mm                                  |
| Standardi                   | DIN 371                                  |
| Kierretyyppi                | UNC-LH                                   |
| Kierteen koko               | 6-32 UNC LH                              |
| Pinnoitus                   | TiN                                      |
| Kylkikulma                  | 60 astetta                               |
| Kierrenormi                 | ASME B1.1                                |
| Toleranssiluokka            | 1B                                       |
| Toleranssiluokka            | 2B +0,20                                 |
| Toleranssiluokka            | 2B +0,10                                 |
| Toleranssiluokka            | 3B                                       |
| Toleranssiluokka            | 2B                                       |
| Toleranssiluokka            | 2B +0,05                                 |
| Etuviiste                   | B  |
| Varsi                       | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys                | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla        | enintään 3xD läpireiällä                 |
| Leikkaussuunta              | Vasen                                    |
| Kierretyökalun tyyppi       | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas                  | ilman                                    |
| Tuotetyyppi                 | Kierretappi                              |