

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.3/4-5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1.3/4-5
GTIN	4062406045203
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 5

Kierteen Ø: 44,45 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 39,26 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	5,08 mm
Kierteen Ø	44,45 mm
Kierrettä/ tuuma	5
varren Ø D _s	36 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	220 mm

Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	111,1 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Alkureiän Ø	39,26 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	1.3/4-5 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi