

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 9/16-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 9/16-14
GTIN	4062406041717
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 14,29 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12,6 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	1,814 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	12,6 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	14

Kierteen syvyys	57,16 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	9 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteen Ø	14,29 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	9/16-14 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi