

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 5/8-24****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130036 5/8-24 |
| GTIN | 4062406041748 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 15,88 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 15 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|----------|
| Lastuava aine | HSS E |
| Standardi | DIN 376 |
| Kierteennousu | 1,058 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 24 |
| Terien lkm Z | 3 |
| Alkureiän Ø | 15 mm |
| Varren nelikulmio □ | 9 mm |

| | |
|-------------------------|--|
| Kierteen Ø | 15,88 mm |
| Kierteen syvyys | 47,64 mm |
| varren Ø D _s | 12 mm |
| Kokonaispituus L | 110 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kierretyyppi | UNEF-LH |
| Kierteen koko | 5/8-24 UNEF LH |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpäreiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |