

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.3/4-14

Tilastiedot

Tilausnumero	130036 1.3/4-14
GTIN	4062406042929
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 44,45 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

 varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 42,85 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	36 mm
Kierteenousu	1,814 mm
Kierteen syvyys	88,9 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Alkureiän Ø	42,85 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E

Kierteen Ø	44,45 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Kokonaispituus L	220 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1.3/4-14 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi