

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.7/8-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1.7/8-12
GTIN	4062406045296
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 47,625 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 45,6 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	29 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	47,625 mm
Kierteen syvyys	119 mm

Alkureiän Ø	45,6 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	2,117 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.7/8-12 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi