

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1.1/8-16
GTIN	4062406044497
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 28,575 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 27,1 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	71,44 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	22 mm
Varren nelikulmio □	18 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	1,588 mm
Terien lkm Z	4

Kierrettä/ tuuma	16
Alkureiän Ø	27,1 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	28,575 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.1/8-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi