

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.5/8-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1.5/8-20
GTIN	4062406045012
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 41,275 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 40,08 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	200 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
varren Ø D _s	32 mm
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	24 mm

Alkureiän Ø	40,08 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteen Ø	41,275 mm
Kierteen syvyys	103,19 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.5/8-20 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi