

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.9/16-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 1.9/16-16
GTIN	4062406042738
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 39,688 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 38,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	16
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	24 mm
Alkureiän Ø	38,2 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	39,688 mm

Kierteen syvyys	79,38 mm
Kierteennousu	1,588 mm
varren $\varnothing D_s$	32 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.9/16-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi