

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.3/8-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 1.3/8-20
GTIN	4062406042493
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 34,925 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 33,7 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	200 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	33,7 mm
Kierteen syvyys	69,85 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	22 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Kierteen Ø	34,925 mm
varren Ø D _s	28 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.3/8-20 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi